

검 사 성 적 서

제 조 사		피코트로닉스		제 조 일 자		2026년 03월 06일	
품 명		SMD Crystal		모 델 명		PLQ6035X12045	
제 조 번 호		PLQ6035X12045-001					
제작수량 / 시험수량				1000EA / 80EA ⁽¹⁾			
시료번호		주파수시험 ⁽²⁾	외관검사	시료번호		주파수시험	외관검사
1		양호	양호	2		양호	양호
3		양호	양호	4		양호	양호
5		양호	양호	6		양호	양호
7		양호	양호	8		양호	양호
9		양호	양호	10		양호	양호
11		양호	양호	12		양호	양호
13		양호	양호	14		양호	양호
15		양호	양호	16		양호	양호
17		양호	양호	18		양호	양호
19		양호	양호	20		양호	양호
21		양호	양호	22		양호	양호
23		양호	양호	24		양호	양호
25		양호	양호	26		양호	양호
27		양호	양호	28		양호	양호
29		양호	양호	30		양호	양호
31		양호	양호	32		양호	양호
33		양호	양호	34		양호	양호
35		양호	양호	36		양호	양호
37		양호	양호	38		양호	양호
39		양호	양호	40		양호	양호
41		양호	양호	42		양호	양호
43		양호	양호	44		양호	양호
45		양호	양호	46		양호	양호
47		양호	양호	48		양호	양호
49		양호	양호	50		양호	양호
51		양호	양호	52		양호	양호
53		양호	양호	54		양호	양호
55		양호	양호	56		양호	양호
57		양호	양호	58		양호	양호
59		양호	양호	60		양호	양호
61		양호	양호	62		양호	양호
63		양호	양호	64		양호	양호
65		양호	양호	66		양호	양호
67		양호	양호	68		양호	양호
69		양호	양호	70		양호	양호
71		양호	양호	72		양호	양호
73		양호	양호	74		양호	양호
75		양호	양호	76		양호	양호
77		양호	양호	78		양호	양호
79		양호	양호	80		양호	양호
종 합 판 정			제품 사용에 적합함 / 불량 0개				
(1) 검사방법 : AQL Level II (AQL=0.65) 기준 샘플 수량 80개							
(2) 계측장비 : 오실로스코프							
주소 : 서울 금천 가산대로1로 58, 910호 피코트로닉스							
전화 : 070-4078-4235							
시험자 김 임 규							

